

**Garant****Tračni metar s prozorčićem, duljina trake: 3m**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	462210 3
GTIN	4045197154118
Razred artikla	41H

## Opis

### Izvedba:

- **Plastično kućište otporno na udarac.**
- **Umetnuti aluminijski profili na obje funkcijske površine. Time se osiguravaju točne dosjedne površine za unutarne i vanjsko mjerenje.**
- **Aluminijski profili neosjetljivi na toplinu i mehaničko opterećenje.**
- **Mjerna traka lakirana je pečenim lakom, tiskana u crnoj boji. Plombiran = otporan na savijanje, s kliznom krajnjom kukicom (za unutarne i vanjsko mjerenje). Skala izrazitog kontrasta, otporna na abraziju i koroziju.**
- **Podjela na mm / mm (gornji rub i donji rub).**
- **Očitavanje skale u prozorčiću u istom smjeru kao i na traci.**

## Tehnički opis

Visina kućišta	63 mm
Širina trake	16 mm
Duljina kućišta	63 mm
Širina kućišta	24 mm

Duljina trake	3 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

**Usluge**

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m	026240 5
--	----------