

HOLEX**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 25-30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od \varnothing 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od \varnothing 12 HM).

Dio isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Dimenzija a	0,5 mm
Prsten za namještanje \varnothing	25 mm
Mjerno područje	25 - 30 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	240 mm
Standardna mjerna dubina	90 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 20-30	428993 20-30