

Mahr**Unutarnji mikrometar Micromar, mjerno područje: 150-175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428900 150-175
GTIN	4059192010423
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.
Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.
Brzi pogon s integriranom spojkom.
Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 428950, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Mjerno područje	150 - 175 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	282 mm
Dimenzija a	0 mm
Standardna mjerna dubina	132 mm
Granica odstupanja	0,007 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke
-----------------	--------------------------------

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm	022500 200
---	------------

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
--	------------

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 160 mm	484030 160
--	------------