

HOLEX**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 75-88mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 75-88
GTIN	4045197608024
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM). Lakirano kućište.

Dio isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	87 mm
Standardna mjerna dubina	117 mm
Mjerno područje	75 - 88 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	267 mm
Dimenzija a	1 mm
Granica odstupanja	0,007 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 50-100	428993 50-100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80