

Mahr**Digitalni unutarnji mikrometar s izlazom podataka, mjerno područje:
16-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428930 16-20
GTIN	4059192010935
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga odmah spremnim za mjerenje. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mogu se izmjenjivati relativno i apsolutno mjerenje. Priključni navoj za jednostavnu zamjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm s HM mjernim čeljustima. Od 40mm mjerna glava od aluminija za uštedu na težini. **Od 12mm za mjerenje do dna rupe.**

Funkcija:

IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 428950, podatkovni kabel br. 498940, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	139 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Mjerno područje	16 - 20 mm
Standardna mjerna dubina	64 mm

Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 52
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Odašiljač tip S4E	498966 S4E

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2