

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 6-8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i račnom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	157 mm
Mjerni bubanj Ø	17 mm
Standardna mjerna dubina	57 mm
Mjerno područje	6 - 8 mm
Dimenzija a	2 mm
Ukupna duljina	106 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/100	429010 1/100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8