

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 40-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od \varnothing 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od \varnothing 12 HM).

Dio isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	97 mm
Prsten za namještanje \varnothing	40 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	247 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Mjerno područje	40 - 50 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm	484030 46
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 30-50	428993 30-50
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 50-100	428993 50-100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45