

**Garnitura unutarnjeg mikromera, mjerno područje: 6-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

**Dio isporuke:**

Unutarnji mikrometar br. 428990, Prsten za namještanje i produžetak.

**Tehnički opis**

Broj prstenova za namještanje	2
Prsten za namještanje Ø	8 / 10 mm
Broj mjernih vijaka	3
Mjerno područje	6 - 12 mm
Granica odstupanja	0,004 / 0,005 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Pribor

Unutarnji mikrometar mjerno područje 8-10 mm	428990 8-10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 6-12	428993 6-12
Unutarnji mikrometar mjerno područje 10-12 mm	428990 10-12
Unutarnji mikrometar mjerno područje 6-8 mm	428990 6-8
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10