



Osnovna čeljust pomična, za tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361500 125
GTIN	4250364401197
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Čeljust pomična.

Upotreba:

- Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.
- Prihvat klik paralelnih pločica art. 361950 / 1960 / 1970.

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Tehnički opis

Duljina čeljusti I	76 mm
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense

odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Visina čeljusti h	39,5 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
za tip	125
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust