

**Garnitura unutarnjeg mikromera, mjesto mjerenja: 12-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428990, Prsten za namještanje i produžetak.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	16 mm
Mjesto mjerenja	12 - 20 mm
Broj prstenova za namještanje	1
Broj mjernih vijaka	2
Granica odstupanja	0,005 / 0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Unutarnji mikrometar mjerno područje 16-20 mm	428990 16-20
Unutarnji mikrometar mjerno područje 12-16 mm	428990 12-16
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 12-20	428993 12-20
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18