

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 62-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od  $\varnothing$  12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od  $\varnothing$  12 HM). Lakirano kućište.

**Dio isporuke:**

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

**Dodatni pribor:**

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

**Tehnički opis**

Dubina mjerenja s produžetkom	267 mm
Standardna mjerna dubina	117 mm
Dimenzija a	1 mm
Prsten za namještanje $\varnothing$	62 mm
Mjerno područje	62 - 75 mm
Granica odstupanja	0,007 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

## Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 50-100	428993 50-100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70