

**Garnitura unutarnjeg mikromera, mjerno područje: 20-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

**Dio isporuke:**

Unutarnji mikrometar br. 428990, Prsten za namještanje i produžetak.

**Tehnički opis**

Broj prstenova za namještanje	2
Prsten za namještanje Ø	25 / 40 mm
Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	20 - 50 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Unutarnji mikrometar mjerno područje 30-40 mm	428990 30-40
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Unutarnji mikrometar mjerno područje 20-25 mm	428990 20-25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Unutarnji mikrometar mjerno područje 40-50 mm	428990 40-50
Unutarnji mikrometar mjerno područje 25-30 mm	428990 25-30
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 20-30	428993 20-30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22