



Stupnjevana čeljust fiksna, za tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361420 125
GTIN	4250364401111
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Čeljust fiksna.

Vel. 90, 125 i 160 s **klik brzoizmjenjivim sustavom**, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

Navoj za prihvat HD čeljusti, kod vel. 125 i 160.

Upotreba:

Za stezanje paralelno predobrađenih izradaka. Navoj M10 i M6 za prihvat čeljusti s klik brzoizmjenjivim sustavom za klik pločice i čeljusti.

Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

Dio isporuke:

Uključuje pritezne vijke. 1 stezna čeljust.

Tehnički opis

Duljina l_1	43 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
Visina h_1	20 mm

odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
za tip	125
Širina čeljusti b	124,4 mm
Duljina čeljusti l	92 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust