

**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 3
GTIN	4045197310989
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- Spoj čelika i mjedi.
- Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
- Lamelle od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
- Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
- Tolerancija visine $\pm 0,5$ mm.

Upotreba:

- Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.
- U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

Tehnički opis

Duljina	75 mm
Težina	0,7 kg
širina	60 mm
Visina	30 mm
Smjer polova	uzdužno
Izvedba	ravno

Vrsta proizvoda

Blok lamela