

HOLEX**Garnitura unutarnjeg mikromera, mjerno područje: 50-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428990, Prsten za namještanje i produžetak.

Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	2
Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	50 - 100 mm
Prsten za namještanje Ø	62 / 87 mm
Granica odstupanja	0,007 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 50-100	428993 50-100
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Unutarnji mikrometar mjerno područje 62-75 mm	428990 62-75
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Unutarnji mikrometar mjerno područje 75-88 mm	428990 75-88
Unutarnji mikrometar mjerno područje 50-63 mm	428990 50-63
Unutarnji mikrometar mjerno područje 87-100 mm	428990 87-100