

**Uređaj za demagnetiziranje, duljina magn. dijela: 280mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380861 280
GTIN	2050001717658
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- **Priključak 230 V / 50 Hz, vrsta zaštite IP20, ulazna snaga maksimalno 920 VA.**
- **Radni ciklus 100%.**

Upotreba:

Uređaji za demagnetizaciju prikladni su za upotrebu u mjernim prostorima, radionicama i proizvodnim linijama. Pritom pokazuju snažno djelovanje pri demagnetiziranju ležajnih prstenova, žigova i drugih alata.

Tehnički opis

Visina	87 mm
Dubina prodiranja	50 mm
širina	266 mm
Duljina ploče polova	280 mm
Težina	18 kg
Širina magneta na ploči	220 mm
Prihvat snaga	920 W
Razred učinkovitosti demagnetizacije (DMC)	++
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Klasa zaštite	IP 20

Vrijeme uključivanja	100 %
Vrsta proizvoda	Uređaj za demagnetiziranje