



Stupnjevana čeljust fiksna, za tip: 160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361420 160
GTIN	4250364401128
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Čeljust fiksna.

Vel. 90, 125 i 160 s **klik brzoizmjenjivim sustavom**, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

Navoj za prihvat HD čeljusti, kod vel. 125 i 160.

Upotreba:

Za stezanje paralelno predobrađenih izradaka. Navoj M10 i M6 za prihvat čeljusti s klik brzoizmjenjivim sustavom za klik pločice i čeljusti.

Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

Dio isporuke:

Uključuje pritezne vijke. 1 stezna čeljust.

Tehnički opis

Visina čeljusti h	50 mm
za tip	160
odgovaraju kodu boja	TC

odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Širina čeljusti b	160 mm
Duljina čeljusti l	104 mm
Visina h ₁	25 mm
Duljina l ₁	54 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust