



Stupnjevana čeljust fiksna, za tip: 200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361420 200
GTIN	4250364401135
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Čeljust fiksna.

Vel. 90, 125 i 160 s **klik brzoizmjenjivim sustavom**, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

Navoj za prihvat HD čeljusti, kod vel. 125 i 160.

Upotreba:

Za stezanje paralelno predobrađenih izradaka. Navoj M10 i M6 za prihvat čeljusti s klik brzoizmjenjivim sustavom za klik pločice i čeljusti.

Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

Dio isporuke:

Uključuje pritezne vijke. 1 stezna čeljust.

Tehnički opis

Širina čeljusti b	200,4 mm
Visina h ₁	25 mm
odgovaraju kodu boja	LC

odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	NC8
za tip	200
Duljina l_1	54 mm
Duljina čeljusti l	104 mm
Visina čeljusti h	60 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust