

**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 5
GTIN	4045197311009
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

- **Spoj čelika i mjedi.**
- **Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.**
- **Lamele od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.**
- **Sami lamelni blokovi nisu magnetski.**
- **Tolerancija visine  $\pm 0,5$  mm.**

**Upotreba:**

- **Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.**
- **U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.**

**Tehnički opis**

Smjer polova	poprečno
Visina	50 mm
Težina	2,5 kg
Duljina	80 mm
širina	80 mm
Izvedba	ravno

Vrsta proizvoda

Blok lamela