



## Adapter čeljusti pomičan, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361600 125
GTIN	4250364400879
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Čeljust pomična.

**Upotreba:**

- Za prihvat postojećih ili vlastito izrađenih čeljusti.
- Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.

**Materijal:**

Čelik kaljen, brušene površine.

**Odgovara:**

NC8, Garant-NC, titan.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

### Tehnički opis

Duljina čeljusti l	80 mm
Duljina l <sub>1</sub>	32 mm
Visina čeljusti h	58 mm
Visina h <sub>1</sub>	20 mm
odgovaraju kodu boja	TC

odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
za tip	125
Širina čeljusti b	126 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust