



Stupnjevana čeljust fiksna, za tip: 90



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361440 90
GTIN	4250364400961
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Vel. 90, 125 i 160 s **klik brzoizmjenjivim sustavom**, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.
Vel. 90, 125 s klik brzoizmjenjujućim sustavom.

Upotreba:

Prihvata klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

Allmatic NC-DUO br. 360600 i Allmatic NC (dosadašnje izvedbe br. 360000, do 1998. godine).

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Tehnički opis

Duljina l_1	25 mm
odgovaraju kodu boja	Duo
Visina čeljusti h	34 mm
Visina h_1	16 mm
za tip	90
Širina čeljusti b	89,5 mm

Duljina čeljusti I	64 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust