


**Neodym-magnetni stezni blok, duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380870 140
GTIN	4045197311313
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- Izuzetno velika sila stezanja zahvaljujući posebno razvijenom postupku.
- Čvrsto kućište od čelika s prekidačem ON-OFF na prednjoj strani.
- Letvica od 2 mm izrađena od mjedi / 4 mm od čelika.
- Neodym sustav magneta.

Upotreba:

- Za obratke kod kojih je teško izvršiti stezanje, poput Ferrotic-a, tvrdog metala s primjesom kobalta.
- Za erodiranje i brušenje.

Napomena:

Ispravljači dostupni opcionalno za sve sustave stezanja s nultom točkom GARANT Zeroclamp koji postoje na tržištu (Partool, 3R, Mecatool, Erowa itd.). Molimo vas da prilikom narudžbe navedete odgovarajuće podatke.

Tehnički opis

Visina magnetskog polja	4 mm
Visina	51 mm
širina	70 mm
Duljina	140 mm
Težina	3 kg

Nazivna snaga pridržavanja	180 N/cm ²
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Vrsta proizvoda	Magnet stezne ploče