

**Mitutoyo****Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 40-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

**Dodatni pribor:**

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj $\varnothing$	23 mm
Mjerno područje	40 - 50 mm
Dimenzija a	3,4 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	248 mm
Standardna mjerna dubina	98 mm
Ukupna duljina	140 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm	484030 46
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42