



## Stupnjevana čeljust pomična, za tip: 90



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361400 90
GTIN	4250364401029
Razred artikla	34A

### Opis

#### Izvedba:

Čeljust pomična.

Vel. 90, 125 i 160 s **klik brzoizmjenjivim sustavom**, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

#### Upotreba:

Za stezanje paralelno predobrađenih izradaka. Navoj M10 i M6 za prihvat čeljusti s klik brzoizmjenjivim sustavom za klik pločice i čeljusti.

Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

#### Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

#### Odgovara:

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

#### Dio isporuke:

Uključuje pritezne vijke. 1 stezna čeljust.

### Tehnički opis

Širina čeljusti b	89,5 mm
Duljina l <sub>1</sub>	31 mm
Visina čeljusti h	34 mm

Visina h <sub>1</sub>	16 mm
Duljina čeljusti I	56 mm
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	Duo
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	NC8
za tip	90
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust