



## Stupnjevana čeljust fiksna, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361440 125
GTIN	4250364400978
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Vel. 90, 125 i 160 s **klik brzoizmjenjivim sustavom**, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

Vel. 90, 125 s klik brzoizmjenjujućim sustavom.

**Upotreba:**

Prihvata klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

**Materijal:**

Čelik kaljen, brušene površine.

**Odgovara:**

Allmatic NC-DUO br. 360600 i Allmatic NC (dosadašnje izvedbe br. 360000, do 1998. godine).

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

### Tehnički opis

Visina čeljusti h	39,5 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
za tip	125
Duljina čeljusti l	87 mm

Duljina $l_1$	42 mm
Visina $h_1$	20 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust