



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova, Ø glave: 350mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380810 350
GTIN	4045197310958
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- **Snažan sustav magneta.**
- **Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.**
- **Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.**

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

Upotreba:

- **Za brušenje i okretanje.**
- **Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.**
- **Za okrugle i prstenaste obratke.**

Tehnički opis

Ø navoja	8×M8
Ø dijelaza centriranje	170 mm
Nazivna snaga pridržavanja	150 N/cm ²
Težina	49 kg

Dubina centriranja	6 mm
Ø glave	350 mm
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Ø kružnice	220 / 300 mm
maksimalni Ø bušenja	58 mm
Ø jezgra nije magnetizirana	40 mm
Visina	73 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava