

**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 10
GTIN	4045197311054
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- Spoj čelika i mjedi.
- Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
- Lamelle od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
- Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
- Tolerancija visine $\pm 0,5$ mm.

Upotreba:

- Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.
- U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

Tehnički opis

Težina	2,7 kg
Duljina	100 mm
Visina	48 mm
Smjer polova	L
širina	70 mm
Izvedba	ravno

Vrsta proizvoda

Blok lamela