


**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 1
GTIN	4045197310965
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- Spoj čelika i mjedi.
- Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
- Lamelle od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
- Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
- Tolerancija visine $\pm 0,5$ mm.

Upotreba:

- Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.
- U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

Tehnički opis

širina	60 mm
Visina	40 mm
Duljina	65 mm
Težina	0,8 kg
Smjer polova	poprečno
Izvedba	Prizma

Vrsta proizvoda

Blok lamela