



Vakuumski agregat, Tip: VA4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Razred artikla	38L

Opis

Izvedba:

Vakuumski agregat s vakuumskim spremnikom i integriranim razdjelnikom tekućina.

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Dio isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, vakuumski metar.

Ø: 990 mm

Visina: 1130 mm

Usisna snaga: 63 m³/h

Napon motora: 400 V

Snaga motora: 1,5 kW

Težina: 95 kg

Tehnički opis

Ø	990 mm
Težina	95 kg

Napon motora	400 V
Snaga motora	1,5 kW
Usisna snaga	63 m ³ /h
Visina	1130 mm
Vrsta proizvoda	Generatori vakuuma