


**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 11
GTIN	4045197311061
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- Spoj čelika i mjedi.
- Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
- Lamelle od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
- Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
- Tolerancija visine $\pm 0,5$ mm.

Upotreba:

- Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.
- U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

Tehnički opis

širina	80 mm
Smjer polova	poprečno
Težina	3,8 kg
Visina	50 mm
Duljina	120 mm
Izvedba	ravno

Vrsta proizvoda

Blok lamela