

**Mjerna traka od staklenih vlakana u kućištu, duljina trake: 10m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	463300 10
GTIN	4007368072973
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

**Kućište:** neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

**Okvir:** okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

**Metar u traci od staklenih vlakana. Vrlo** otporno na savijanje **i fleksibilno**, otporno na vremenske utjecaje i neosjetljivo na mnoge kemikalije. **Ne provodi električnu energiju.** Dobro očitavanje. S podjelom u cm.

**Napomena:**

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

**Tehnički opis**

Širina kapsule	115 mm
Širina trake	13 mm
Visina kapsule	32 mm
Duljina kapsule	138 mm

tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

## Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10 m	026240 10
---	-----------