

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 20-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429005 20-25
GTIN	4946368517209
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

Tehnički opis

Ukupna duljina	140 mm
Mjerno područje	20 - 25 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Standardna mjerna dubina	90 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	240 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20