

**WITTE****Vakuumska ploča s rasterom, tip: R2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	385030 R2
GTIN	2050001717481
Razred artikla	38L

**Opis****Izvedba:**

Iznimno čvrst aluminij. Mogućnost modularnog proširenja pomoću spojnih elemenata.

**Uključuje ZeroClamp provrte 12M10, raster 200 mm.**

**Upotreba:**

Vakuumsko stezanje plastike, stakla, metala, neželjeznih metala, grafita i drugih materijala.

**Dio isporuke:**

1 adapter za crijevo, 1 spojni dio, 7 brtvenih čepova, 1 čep LW12, 2 stezaljke, vakuumsko crijevo (1 m), zaustavni diskovi.

10 m brtvena vrpca (Ø 4 mm).

**Napomena:**

Vakuumske stezne ploče mogu se povezati uporabom spojnih dijelova.

**Tehnički opis**

Težina	10 kg
Raster	12,5 mm
širina	300 mm
Duljina	400 mm
Visina	32,5 mm
Vrsta proizvoda	Vakuumska stezna ploča

