

## Mitutoyo

### Mali unutarnji mikrometar, mjerne područje: 2-2,5mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crnom utisnutom skalom i račnom. Pomicanje mjerne glave (**s 2 mjerne površine od tvrdog metala**) vrši se pomoću **pomične igle** s tvrdometalnim vrhom.

##### Upotreba:

Za točno mjerenje promjera i kružnosti provrta.

##### Dodatni pribor:

Kontrolni prsteni br. 484030.

#### Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	17 mm
Dubina mjerenja	12 mm
Mjerno područje	2 - 2,5 mm
Ukupna duljina	105 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar u 2 točke

**Usluge**

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm

022500 20

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm

022510 200