

**BMI****Nehrđajuća čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 30m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	463050 30
GTIN	4007368079040
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

**Kućište:** neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevak.

**Okvir:** okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

**Vrpca:** patentirani početak vrpce, **Flextop okov**. Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

**Nehrđajuća čelična mjerna traka** od kaljenog krom-nikal čelika, prozirno lakirana. Otiskana skala s brojevima i podjelama koje je moguće dobro očitati. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. S podjelom u cm (prvih 20 cm s podjelom u mm).

**Napomena:**

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

**Tehnički opis**

Širina kapsule	145 mm
Širina trake	13 mm
Duljina kapsule	175 mm

Visina kapsule	32 mm
tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	30 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

### Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------