

Mitutoyo

Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 25-30mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	240 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Mjerno područje	25 - 30 mm
Standardna mjerna dubina	90 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Ukupna duljina	140 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26