

**Mjerna traka od staklenih vlakana u kućištu, duljina trake: 20m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	463300 20
GTIN	4007368072867
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Metar u traci od staklenih vlakana. Vrlo otporno na savijanje **i fleksibilno**, otporno na vremenske utjecaje i neosjetljivo na mnoge kemikalije. **Ne provodi električnu energiju.** Dobro očitavanje. S podjelom u cm.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

Duljina kapsule	175 mm
Širina kapsule	145 mm
Širina trake	13 mm
Visina kapsule	32 mm

tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	20 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------