

Mitutoyo

Mali unutarnji mikrometar, mjereno područje: 2,5-3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crnom utisnutom skalom i račnom. Pomicanje mjerne glave (**s 2 mjerne površine od tvrdog metala**) vrši se pomoću **pomične igle** s tvrdometalnim vrhom.

Upotreba:

Za točno mjerenje promjera i kružnosti provrta.

Dodatni pribor:

Kontrolni prsteni br. 484030.

Tehnički opis

Mjerno područje	2,5 - 3 mm
Mjerni bubanj Ø	17 mm
Dubina mjerenja	12 mm
Ukupna duljina	105 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm

022500 20

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm

022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 3 mm

484030 3