

**Mitutoyo****Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 30-40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Dodatni pribor:**

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

**Tehnički opis**

Dubina mjerenja s produžetkom	248 mm
Mjerno područje	30 - 40 mm
Standardna mjerna dubina	98 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Ukupna duljina	140 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm	484030 36
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm	484030 38
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm	484030 32
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35