

**BMI****Mjerna traka od staklenih vlakana u kućištu, duljina trake: 30m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	463300 30
GTIN	4007368073017
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

**Kućište:** neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

**Okvir:** okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

**Metar u traci od staklenih vlakana. Vrlo** otporno na savijanje **i fleksibilno**, otporno na vremenske utjecaje i neosjetljivo na mnoge kemikalije. **Ne provodi električnu energiju.** Dobro očitavanje. S podjelom u cm.

**Napomena:**

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

**Tehnički opis**

Širina trake	13 mm
Širina kapsule	175 mm
Duljina kapsule	210 mm
Visina kapsule	32 mm

tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	30 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

**Usluge**

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------