

Mitutoyo

Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest, mjerno područje: 6-12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

Dio isporuke:

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429000. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 100 mm br. 429010.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	8 / 10 mm
Broj mjernih vijaka	3
Mjerno područje	6 - 12 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-12 mm

020550 6-12

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/100

429010 1/100

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 8-10 mm

429000 8-10

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 6-8 mm

429000 6-8

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm

484030 11

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm

484030 7

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 10-12 mm

429000 10-12

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm

484030 9