

Mitutoyo**Mali unutarnji mikrometar, mjerne područje: 3-4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 429100 3-4 |
| GTIN | 4946368080482 |
| Razred artikla | 44A |

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crnom utisnutom skalom i račnom. Pomicanje mjerne glave (**s 2 mjerne površine od tvrdog metala**) vrši se pomoću **pomične igle** s tvrdometalnim vrhom.

Upotreba:

Za točno mjerenje promjera i kružnosti provrta.

Dodatni pribor:

Kontrolni prsteni br. 484030.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------------------|
| Mjerno područje | 3 - 4 mm |
| Dubina mjerenja | 22 mm |
| Ukupna duljina | 115 mm |
| Mjerni bubanj Ø | 17 mm |
| Očitavanje | 0,001 mm |
| Granica odstupanja | 0,002 mm |
| Standard | Standard proizvođača |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm |
| Mjerna tehnika | analogno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | B6 |

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm

022500 20

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm

022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 3 mm

484030 3

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 4 mm

484030 4