



Poliamidom obložena čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 10m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	463100 10
GTIN	4007368074786
Razred artikla	46M

Opis

Izvedba:

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Vrpca: patentirani početak vrpce, **Flextop okov.** Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

Poliamidom obložena čelična mjerna traka. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. Opružna čelična traka, otporna na savijanje. **Visok stupanj otpornosti na abraziju,** na vremenske utjecaje i na mnoge kemikalije i ulja. 5 mm podjelom po cijeloj duljini.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

Visina kapsule	32 mm
Duljina kapsule	138 mm
Širina trake	13 mm

Širina kapsule	115 mm
tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10 m	026240 10
---	-----------