

Mitutoyo**Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest, mjerno područje: 12-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

Dio isporuke:

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429000. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 150 mm br. 429010.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	16 mm
Broj mjernih vijaka	2
Mjerno područje	12 - 20 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Pribor

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 12-16 mm	429000 12-16
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 16-20 mm	429000 16-20
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/150	429010 2/150
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15