

Mitutoyo**Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest, mjerno područje: 20-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

Dio isporuke:

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429000. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 150 mm br. 429010.

Tehnički opis

Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	20 - 50 mm
Prsten za namještanje Ø	25 / 40 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 40-50 mm	429000 40-50
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 30-40 mm	429000 30-40
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 25-30 mm	429000 25-30
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 20-25 mm	429000 20-25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22