

**Mitutoyo****Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 50-63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Dodatni pribor:**

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	156 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Standardna mjerna dubina	105 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	255 mm
Mjerno područje	50 - 63 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150