

BMI**Poliamidom obložena čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 20m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	463100 20
GTIN	4007368074847
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Vrpca: patentirani početak vrpce, **Flextop okov.** Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

Poliamidom obložena čelična mjerna traka. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. Opružna čelična traka, otporna na savijanje. **Visok stupanj otpornosti na abraziju,** na vremenske utjecaje i na mnoge kemikalije i ulja. 5 mm podjelom po cijeloj duljini.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

Duljina kapsule	175 mm
Širina kapsule	145 mm
Širina trake	13 mm

Visina kapsule	32 mm
tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	20 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------