



Bijela čelični tračni metar u okviru, duljina trake: 30m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	464500 30
GTIN	4007368002987
Razred artikla	46M

Opis

Izvedba:

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Vrpca: patentirani početak vrpce, **Flextop okov.** Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

Bijela čelična mjerna traka. Ojačana traka, fosfatni sloj kao zaštita od korozije, sa slojem umjetne smole koja služi kao zaštita od habanja. Dobro očitavanje. 5 mm podjelom po cijeloj duljini.

Vel. 20 i 30 s ravnim okvirom, vel. 50 s V-okvirom.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

ukupna duljina	310 mm
Širina okvira	120 mm
Širina trake	13 mm
tip početak mjerne trake	A

Duljina trake	30 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------