

Mitutoyo**Mali unutarnji mikrometar, mjerno područje: 5-6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crnom utisnutom skalom i račnom. Pomicanje mjerne glave (**s 2 mjerne površine od tvrdog metala**) vrši se pomoću **pomične igle** s tvrdometalnim vrhom.

Upotreba:

Za točno mjerenje promjera i kružnosti provrta.

Dodatni pribor:

Kontrolni prsteni br. 484030.

Tehnički opis

Ukupna duljina	115 mm
Mjerni bubanj Ø	17 mm
Dubina mjerenja	22 mm
Mjerno područje	5 - 6 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm

022500 20

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm

022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 5 mm

484030 5

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm

484030 6