

BMI**Bijela čelični tračni metar u okviru, duljina trake: 50m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	464500 50
GTIN	4007368004011
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Vrpca: patentirani početak vrpce, **Flextop okov.** Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

Bijela čelična mjerna traka. Ojačana traka, fosfatni sloj kao zaštita od korozije, sa slojem umjetne smole koja služi kao zaštita od habanja. Dobro očitavanje. 5 mm podjelom po cijeloj duljini.

Vel. 20 i 30 s ravnim okvirom, vel. 50 s V-okvirom.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

Širina trake	13 mm
ukupna duljina	340 mm
Širina okvira	150 mm
tip početak mjerne trake	A

Duljina trake	50 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------